

***PROTON*** 

**IMS-7290**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

# PROTON IMS-7290

2D дальнобойный беспроводной сканер



### ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер	191,8 мм x 76,9 мм x 130.2 мм
Напряжение	± 5 В ± 10% V
Ток в режиме ожидания	76 мА
Поддерживаемые интерфейсы	USB, RS232, Wireless 2.4G, Bluetooth
Вес	295г
Начальный ток	165 мА
Рабочий ток	320 мА
Режим запроса	светодиод/зуммер
Тип подключения	Беспроводной

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Изображение (пиксели)	CMOS 1280 пикселей (В) x 1024 пикселей (V)
Источник света	Светодиод красного цвета
Сигнал	Диапазон пропускной способности 2,4 -2,5 ГГц, Bluetooth V2.0 / V3.0 / V4.0
Угол сканирования	44°(H) ,25°(V)
Контрастность	Минимально 20%

### ПАРАМЕТРЫ ШТРИХКОДОВ

Считываемые штрихкоды	1-D: Codabar, Code 39, Code 32 Pharmaceutical (PARAF), Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Post(Hong Kong 2 of 5), KoreaPost.  2-D: Codeblock A, Codeblock F, PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite Codes, QR Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec, HANXIN.
-----------------------	---

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура эксплуатации	от -20° C до 60° C
Температура хранения	-30° C до 70° C
Влажность	5-95%
Высота падения	1,5 на бетон

# PROTON

[geksagon.ru](http://geksagon.ru)  
[proton.ms](http://proton.ms)

**Москва**

+7 (495) 105-97-13  
[info@geksagon.ru](mailto:info@geksagon.ru)  
[geksagon.ru](http://geksagon.ru)  
125195, ул. Смольная,  
д. 20А

**Санкт-Петербург**

+7 (812) 209-19-97  
[region78@geksagon.ru](mailto:region78@geksagon.ru)  
[geksagon.ru](http://geksagon.ru)  
192241, пр. Славы, д.  
52, корп. 1, пом. 127Н  
(16 парадная)

**Воронеж**

+7 (473) 212-34-54  
[region36@geksagon.ru](mailto:region36@geksagon.ru)  
[geksagon.ru](http://geksagon.ru)  
394029, Ленинский просп.,  
д. 15, оф. 119

**Краснодар**

+7 (861) 204-12-34  
[region23@geksagon.ru](mailto:region23@geksagon.ru)  
[geksagon.ru](http://geksagon.ru)  
350075, ул. Селезнева, д.  
150

**Казань**

+7 (843) 207-22-31  
[region16@geksagon.ru](mailto:region16@geksagon.ru)  
[geksagon.ru](http://geksagon.ru)  
420054, ул. Советская,  
д.17/ Халезова ул., д.1,  
пом. 1001

**Самара**

+7 (846) 215-20-18  
[region63@geksagon.ru](mailto:region63@geksagon.ru)  
[geksagon.ru](http://geksagon.ru)  
443022, Заводское шоссе,  
д.11, оф. 105

**Челябинск**

+7 (351) 225-80-02  
[region74@geksagon.ru](mailto:region74@geksagon.ru)  
[geksagon.ru](http://geksagon.ru)  
454018, ул.  
Коммунальная, д.  
10/30

**Новосибирск**

+7 (383) 312-29-20  
[region54@geksagon.ru](mailto:region54@geksagon.ru)  
[geksagon.ru](http://geksagon.ru)  
630112, ул. Писарева,  
д. 102, эт. 1, офис №8